

redukční ventil s filtrem MS4N-LFR-1/8-D7-ERM-AS-Z

č. dílu: 531208

FESTO

Maximální výstupní tlak 12 barů, filtr 40 µm, s manometrem, uzamykatelná ovládací hlavice, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, ruční odpouštění kondenzátu, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | 4 |
| řada | MS |
| pojistka ovládání | s příslušenstvím, zamykatelný |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| stupeň filtrace | 40 µm |
| odpouštění kondenzátu | ručně otočný |
| konstrukce | redukční ventil s filtrem a manometrem |
| max.množství kondenzátu | 19 ml |
| funkce regulátoru | konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku |
| ochrana nádobky | ochranný koš z plastu |
| ukazatel tlaku | s manometrem |
| rozsah řízeného tlaku | 0.5 ... 12 bar |
| vstupní tlak 1 | 0.8 ... 14 bar |
| max. tlaková hystereze | 0.25 bar |
| normální jmenovitý průtok | 900 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | 5.7.- dle DIN ISO 8573-1 |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 275 g |
| typ upevnění | příslušenstvím dle volby: montáž do panelu instalace vedení |
| připojení pneumatiky 1 | NPT1/8-27 |
| připojení pneumatiky 2 | NPT1/8-27 |
| informace o materiálu těsnění | NBR |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |
| informace o materiálu nádobky | PC |
| informace o materiálu oddělovacího talíře | POM |