

redukční ventil s filtrem MS4N-LFR-1/8-D7-CRM-AS-Z

č. dílu: 531216

FESTO

Maximální výstupní tlak 12 barů, filtr 5 µm, s manometrem, uzamykatelná ovládací hlavice, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, ruční odpouštění kondenzátu, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
pojistka ovládání	s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem
max.množství kondenzátu	19 ml
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel tlaku	s manometrem
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
vstupní tlak 1	0.8 ... 14 bar
max. tlaková hystereze	0.25 bar
normální jmenovitý průtok	850 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	3.7.- dle DIN ISO 8573-1
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	275 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: montáž do panelu instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC
informace o materiálu oddělovacího talíře	POM