

filtr MS6N-LF-3/8-CUV

č. dílu: 531545

FESTO

filtr 5 µm, nádobka z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu,
směr proudění zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	slinutý filtr s odstředivým odlučovačem
max. množství kondenzátu	38 cm ³
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
provozní tlak	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	3,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	820 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 2	3/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál filtru	PE
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	hliník legovaný pro tvářeni
materiál oddělovacího talíře	POM