


zásuvka rychlospojky KD3-1/8-I

č. dílu: 531627

FESTO

samočinně uzavíratelné



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| jmenovitá světlost | 5 mm |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.95 ... 12 bar |
| normální jmenovitý průtok | 558 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| jmenovitý utahovací moment | 5 Nm |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment | ± 15 % |
| hmotnost výrobku | 32 g |
| připojení pneumatiky 1 | vnitřní závit G1/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |