


# zásuvka rychlospojky KD4-CK-6

č. dílu: 531639

FESTO

samočinně uzavíratelné



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                     |
|---|---|
| jmenovitá světlost                        | 4.9 mm                                      |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 12 bar                            |
| normální jmenovitý průtok                 | 432 l/min                                   |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný       |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi      |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| okolní teplota                            | -10 ... 60 °C                               |
| hmotnost výrobku                          | 63 g  |
| připojení pneumatiky 1                    | CK-6  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                             |