


zásuvka rychlospojky KD4-CK-9

č. dílu: 531640

FESTO

samočinně uzavíratelné



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7.4 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,017 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	71 g
připojení pneumatiky 1	CK-9
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS