


spojovací konektor KS2-M5-I

č. dílu: 531660

FESTO

pro samočinně uzavírací rychlospojky.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2.7 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	135 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
jmenovitý utahovací moment	0.85 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 15 %
hmotnost výrobku	5 g
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS