


spojovací konektor KS4-1/4-A-R

č. dílu: 531677

FESTO

se zpětným ventilem pro oboustranné samočinné uzavírání
rychlospojky pro hadice



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	8 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	765 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	9.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 15 %
hmotnost výrobku	46 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS