


spojovací konektor KS4-CK-9-S

č. dílu: 531686
výběhový výrobek

FESTO

pro průchodku - rychlospojku na hadice se samočinným uzavíráním
Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7.4 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,017 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	69 g
připojení pneumatiky 1	CK-9
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS