


# spojovací konektor KSS6-1/2-A

č. dílu: 531693  
výběhový výrobek

FESTO

pro bezpečnostní rychlospojku dle ISO 4414 se samočinným uzavíráním  
Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7.85 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,643 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	BIA TÜV
jmenovitý utahovací moment	32.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	50 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS