


# spojovací konektor KSS6-CK-9-S

č. dílu: 531701  
výběhový výrobek

FESTO

pro průchodku - bezpečnostní rychlospojku dle ISO 4414 se  
samočinným uzavíráním

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7.4 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,274 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolání	BIA TUV
hmotnost výrobku	64 g
připojení pneumatiky 1	CK-9
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS