

maznice MS6N-LOE-1/4-U

č. dílu: 531716

FESTO

Kovová nádobka, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	standardní proporcionální maznice
max. plnicí množství oleje	80 cm ³
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
provozní tlak	1 ... 16 bar
minimální průtok pro funkci mazání	50 l/min
normální jmenovitý průtok	2,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 60 °C
viskozita oleje	ISO VG 32
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	810 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
připojení pneumatiky 2	1/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	hliník legovaný pro tvářeni