

# těsnicí kroužek OK-1/8

č. dílu: 531771

FESTO

Pro utěsnění závitových čepů.



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	ISO 16030
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přitažení rukou při pokojové teplotě	ano
jmenovitý utahovací moment	3.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	0.12 g
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dorazů	zesílený PA
materiál těsnění	TPE-U(PU)