


# filtry s aktivním uhlím MS6N-LFX-3/8-R-Z

č. dílu: 531925

FESTO

nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, směr průtoku zprava doleva.



## katalogový list

| parametr                         | hodnota   |
|----------------------------------|---|
| velikost                         | 6   |
| řada                             | MS  |
| montážní poloha                  | svisle +/- 5°   |
| konstrukce                       | filtr s aktivním uhlím  |
| ochrana nádobky                  | ochranný koš z plastu   |
| vstupní tlak 1                   | 0 ... 20 bar  |
| normální jmenovitý průtok        | 1,000 l/min   |
| provozní médium                  | filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 0,01 µm |
| třída odolnosti korozi KBK       | 2   |
| skladovací teplota               | -10 ... 60 °C   |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | 1.7.1 dle DIN ISO 8573-1                                      |
| teplota média                    | 5 ... 30 °C   |
| zbytkový obsah oleje             | 0.003 mg/m3   |
| okolní teplota                   | -10 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku                 | 600 g   |
| typ upevnění                     | příslušenstvím<br>dle volby:<br>instalace vedení              |
| připojení pneumatiky 1           | NPT3/8-18   |
| připojení pneumatiky 2           | NPT3/8-18   |
| informace o materiálu filtru     | aktivní uhlí  |
| informace o materiálu pouzdra    | hliníkový tlakový odlitek                                     |
| informace o materiálu nádobky    | PC  |