


# rozbočovací modul MS6N-FRM-1/4-Y-Z

č. dílu: 531974

FESTO

s tlakovým spínačem bez displeje, směr průtoku zprava doleva.



## katalogový list

| parametr   | hodnota                   |
|--|---------------------------|
| montážní poloha  | libovol.                  |
| konstrukce   | rozbočovací modul         |
| provozní tlak  | 0 ... 12 bar              |
| normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2 | 3,300 l/min               |
| normální jmenovitý průtok výstupem nahoru              | 6,570 l/min               |
| normální jmenovitý průtok výstupem dolů                | 6,800 l/min               |
| provozní médium  | stlačený vzduch           |
| třída odolnosti korozi KBK                             | 2                         |
| skladovací teplota                                     | -10 ... 60 °C             |
| teplota média  | -10 ... 60 °C             |
| okolní teplota   | -10 ... 60 °C             |
| hmotnost výrobku                                       | 778 g                     |
| připojení pneumatiky 1                                 | NPT1/4-18                 |
| připojení pneumatiky 2                                 | NPT1/4-18                 |
| připojení pneumatiky 3                                 | NPT1/2-14                 |
| připojení pneumatiky 4                                 | NPT1/2-14                 |
| informace o materiálu pouzdra                          | hliníkový tlakový odlitek |