

konektor FBS-SUB-9-BU-IB-B

č. dílu: 532218

FESTO

pro Interbus



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	20 mm
výška	62 mm
délka	61 mm
protokol	Interbus
přídavné funkce	integrované přemostění RBTS
hmotnost výrobku	60 g
síťová sběrnice	1x 5 pérových svorek
přípustný průměr kabelu	5 ... 10 mm
stupeň krytí	IP65 IP67 v montovaném stavu dle IEC 60529
okolní teplota	0 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	95 % nekondenzující
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
materiál převlečné matice	mosaz
materiál šroubů	ocel
materiál těsnění	NBR