


Checkbox CHB-C-P

č. dílu: 532270

FESTO

kompaktní konstrukce



katalogový list

parametr	hodnota
max. průměr dílu	25 mm
funkce čítání	ano
stupeň krytí	IP64
připojení enkodéru	dle specifikace RS 485
šířka	60 mm
výška	260 mm
délka	150 mm
max. délka dílu	V závislosti na rychlosti pásu a požadovaném rozlišení
min. průměr dílu	0.5 mm
min. délka dílu	1 mm
výstupy	dobrý díl, správně orientovaný dobrý díl, ale špatně orientovaný chybný díl řízení dopravníků řízení pásu/připravenost k provozu hlášení "varování" výstup pro chyby dosažena předvolba počítadla PLC_Power
vstupy	čidlo fronty 1 čidlo fronty 2 Camera - Enable vnější chyba Counter Reset vnější Start vnější čidlo blokování tlačítek Type Select 0 Type Select 1 vnější učící se režim
max. počet různých orientací pro každý druh	8
max. počet druhů v paměti	4
předvolba množství	Software CheckKon
rozsah čítání	1 - 2 Mrd.
vnitřní jištění	tavná pojistka 8 A
elektronické omezení výstupů na	700 mA
max. součtový proud na připojení PLC	1 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při nezatížených výstupech	750 mA
přípustné výkyvy napětí	+/- 15 %
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
okolní podmínky	suchý odstínění extrémního vlivu cizího světla co možná nejčistší okolní vzduch

parametr	hodnota
okolní teplota	-5 ... 50 °C
rozlišení kamery	6/100 mm
čas pro expozici	128 ... 1,024 μ s
diagnostické rozhraní	sběrnice RS232 115 Kbaud zásuvka M12x1 4 piny