


# Checkbox CHB-C-C

č. dílu: 532271

FESTO

kompaktní konstrukce



## katalogový list

parametr	hodnota
max. průměr dílu	25 mm
funkce čítání	ne
stupeň krytí	IP64
připojení enkodéru	dle specifikace RS 485
šířka	60 mm
výška	260 mm
délka	150 mm
max. délka dílu	V závislosti na rychlosti pásu a požadovaném rozlišení
min. průměr dílu	0.5 mm
min. délka dílu	1 mm
výstupy	dobrý díl, správně orientovaný dobrý díl, ale špatně orientovaný chybný díl řízení dopravníků řízení pásu/připravenost k provozu
vstupy	čidlo fronty 1
max. počet různých orientací pro každý druh	8
max. počet druhů v paměti	1
předvolba množství	Software CheckKon
vnitřní jištění	tavná pojistka 8 A
elektronické omezení výstupů na	700 mA
max. součtový proud na připojení PLC	1 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při nezatížených výstupech	750 mA
přípustné výkyvy napětí	+/- 15 %
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
okolní podmínky	suchý odstínění extrémního vlivu cizího světla co možná nejčistší okolní vzduch
okolní teplota	-5 ... 50 °C
rozlišení kamery	6/100 mm
čas pro expozici	128 ... 1,024 μs
diagnostické rozhraní	sběrnice RS232 115 Kbaud zásuvka M12x1 4 piny