

# filtry s aktivním uhlím

## LFX-3/4-D-MIDI


č. dílu: 532784

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Vysoce výkonný filtr pro vzduch technicky zbavený oleje a pachu s kvalitou pro potravinářství.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



### katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Midi
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	filtr s aktivním uhlím filtr z vláken
ochrana nádoby	kovový ochranný koš
provozní tlak	0 ... 16 bar
doporučený nejvyšší normální průtok	900 l/min
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	900 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1] inertní plyny
teplota média	5 ... 30 °C
zbytkový obsah oleje	≤ 0.003 mg/m <sup>3</sup>
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	816 g
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
připojení pneumatiky	G3/4
připojení pneumatiky 1	připojovací deska G3/4
připojení pneumatiky 2	připojovací deska G3/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	aktivní uhlí tkanina
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádoby	PC