


příruba pro motor EAMF-A-64A/C-80G

č. dílu: 533139

FESTO

pro elektromechanický pohon s krokovým motorem.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kód rozhraní pro vstup motoru	80G
kód rozhraní spojkové skříňě	64A 64C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS