

L-šroubení s nástrčnou koncovkou QBL-3/8-5/16-U-M

č. dílu: 533242

FESTO

Možnost natočení o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 0.236 " |
| typ těsnění na závitovém dílku: | potah |
| konstrukční tvar | tvar L |
| velikost balení | 5 |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | 0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi |
| klasifikace Maritime | viz certifikát |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 0.998 oz |
| typ upevnění | vnější šestihran OK 17 |
| připojení pneumatiky 1 | vnější závit R3/8 |
| připojení pneumatiky 2 | pro vnější průměr hadice 5/16" |
| teplota okolí ve Fahrenheitech | 32 ... 140 °F |
| barva uvolňujícího kroužku | šedá |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | PBT |
| materiál těsnění závitu | NBR |
| materiál uvolňovacího kroužku | POM |
| materiál svěrného segmentu hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |