

průhledové okénko AK-SUB-9/15-B

č. dílu: 533334

FESTO

pro uzel sítě CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
hmotnost výrobku	20 g
stupeň krytí	IP65 IP67 v montovaném stavu dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 50 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál šroubů	ocel pozinkováno
materiál těsnění	NBR
materiál krytu	PA
relativní vlhkost vzduchu	nekondenzující