


elektronický modul VMPA1-FB-EMG-8

č. dílu: 533361

FESTO

pro ventilové terminály MPA-S s připojením na síť, pro 8 cívek ventilů,
galvanicky odděleno.



katalogový list

parametr	hodnota
diagnostika	nízké napětí na ventilech
max. počet ventilových pozic	4
maximální počet cívek ventilů	8
vlastní příkon proudu při napětí pod zátěží	23 mA
vlastní příkon proudu při provozním napětí	8 mA
jmenovitý tlak přitahu na každou elektromagnetickou cívku	58 mA až 24 ms
jmenovitý proud při omezení proudu	9 mA po 24 ms
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	20 g
materiál tělesa	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS