

převlečná matice MCK-PK-4-KD

č. dílu: 533673

FESTO

z kovu.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	vnitřní závit M10x1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1.2 MPa -0.95 ... 12 bar -13.775 ... 174 psi
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 6 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 4 mm s maticí
materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, poniklováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS