


spojka
EAMC-42-50-14-20
č. dílu: 533710

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	14 mm
poloměr upnutí 2	20 mm
velikost	42
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	34.8 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	17 Nm
hmotnost výrobku	138 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS