


motorová jednotka MTR-DCI-32

č. dílu: 533736
výběhový výrobek

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
režim provozu automatu	silový koncový stupeň PWM-MOSFET
druh převodovky	planetová převodovka
čidlo polohy rotoru	inkrementální enkodér
princip odměřování polohy rotoru	optický
ochranná funkce	sledování I_{ct} sledování teploty sledování protékajícího proudu zjištění výpadku napětí sledování odchylky softvérové koncové spínače
sledování teploty	křemíkové čidlo absolutní teploty vypnutí při překročení teploty
max. otáčky	3,300 1/min
jmenovité otáčky	3,250 1/min
stupeň krytí izolace	F
jmenovitý výkon motoru	17.5 W
jmenovité napětí DC	24 V
jmenovitý proud motoru	0.73 A
sběrnice pro parametry	RS232 (9600 Baud)
špičkový proud	2.1 A
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	0 ... 50 °C
povolení	C-Tick
typ upevnění	dle volby: našroubovatelný sevřeno
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS