


# Y-spojka s nástrčnými koncovkami QSY-F-6-4

č. dílu: 533934

FESTO

redukční.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                      |
|---|--|
| velikost                                  | standard                                     |
| jmenovitá světlost                        | 3.5 mm                                       |
| konstrukce                                | princip push-pull                            |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 16 bar                             |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                | 3  |
| bezpečnost potravin                       | podle prohlášení výrobce                     |
| okolní teplota                            | 0 ... 150 °C                                 |
| povolení                                  | Germanischer Lloyd                           |
| hmotnost výrobku                          | 17.8 g                                       |
| připojení pneumatiky 1                    | pro vnější průměr hadice 6 mm                |
| připojení pneumatiky 2                    | pro vnější průměr hadice 4 mm                |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                              |
| informace o materiálu pouzdra             | mosaz<br>pochromovaný a poniklovaný          |
| informace o materiálu těsnění závitů      | FPM  |
| informace o materiálu těsnění hadice      | FPM  |