


nástrčná spojka

QS-F-12

č. dílu: 533943

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 10 mm |
| konstrukce | princíp push-pull |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.95 ... 16 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 3 |
| bezpečnost potravin | podle prohlášení výrobce |
| okolní teplota | 0 ... 150 °C |
| povolení | Germanischer Lloyd |
| hmotnost výrobku | 67.9 g |
| připojení pneumatiky 1 | pro vnější průměr hadice 12 mm |
| připojení pneumatiky 2 | pro vnější průměr hadice 12 mm |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | mosaz pochromovaný a poniklovaný |
| informace o materiálu těsnění závitů | FPM |
| informace o materiálu těsnění hadice | FPM |