


hadice z plastu PUN-E-12x1,6-SI-200

č. dílu: 534178

FESTO

vhodná pro nástrčná připojení QS, velmi ohebná, odolná hydrolýze, odolná mikrobům, není povoleno použití při výrobě potravin.
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	80 mm
vnitřní průměr	8.8 mm
mín. poloměr ohybu	36 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-35 ... 50 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.069 kg/m
barva	stříbrný
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)