

redukční ventil s filtrem LFR-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B

č. dílu: 534187


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s přípojovacím závitem v tělese, bez manometru, s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	poloautomatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem bez manometru
max. množství kondenzátu	3 cm ³
funkce regulátoru	se sekundárním odvětráním
ukazatel tlaku	příprava na M5
provozní tlak	1 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.3 bar
normální jmenovitý průtok	280 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	94 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	M7
připojení pneumatiky 2	M7
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění
materiál nádobky	PC