

# maznice LOE-M7-D-MICRO-B

č. dílu: 534188



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez závitové přípojovací desky, přípojovací závit v tělese.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	standardní proporcionální maznice
max. plnicí množství oleje	6.5 cm <sup>3</sup>
provozní tlak	1 ... 10 bar
minimální průtok pro funkci mazání	3 l/min
normální jmenovitý průtok	430 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
viskozita oleje	ISO VG 32
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	39 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	M7
připojení pneumatiky 2	M7
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvářeni
materiál nádobky	PC