

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B

č. dílu: 534192



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovací desky se závitem, bez manometru, s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	poloautomatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem bez manometru standardní proporcionální maznice
max. množství kondenzátu	3 cm ³
stupeň filtrace	5 μm
funkce regulátoru	se sekundárním odvětráním
ukazatel tlaku	příprava na M5
provozní tlak	1 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.3 bar
normální jmenovitý průtok	170 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:-]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	103 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	M7
připojení pneumatiky 2	M7
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění
materiál nádoby	PC