

těsnicí kroužek OL-1/4-200

č. dílu: 534233

FESTO

bez úniků, s kovovým tělesem.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	ISO 16030
velikost balení	200
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 3 MPa -0.95 ... 30 bar -13.775 ... 435 psi
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
třída čistoty prostředí	Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci.
okolní teplota	-40 ... 100 °C
přitažení rukou při pokojové teplotě	ano
jmenovitý utahovací moment	10 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dorazů	hliník
materiál těsnění	HNBR