

těsnicí kroužek OL-3/8-200

č. dílu: 534234

FESTO

bez úniků, s kovovým tělesem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| podle normy | ISO 16030 |
| velikost balení | 200 |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 3 MPa -0.95 ... 30 bar -13.775 ... 435 psi |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| klasifikace RSBP podle CD-0033 | F1a |
| třída čistoty prostředí | Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci. |
| okolní teplota | -40 ... 100 °C |
| přitažení rukou při pokojové teplotě | ano |
| jmenovitý utahovací moment | 13 Nm |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment | ± 20 % |
| připojení pneumatiky | G3/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál dorazů | hliník |
| materiál těsnění | HNBR |