


# kulový kohout VAPB-3/8-F-40-F03

č. dílu: 534303

FESTO

z mosazi, jmenovitá světlost 3/8", horní příruba F03, PN40



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládání	mechanick.
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp3/8
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
připojovací obrazec příruby	F03
jmenovitá světlost DN	15
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	40
odtrhový moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury PN	5 Nm
rozjezdový moment při tlakové diferenci 1 MPa (10 barů, 145 psi)	3.5 Nm
podle normy	ISO 5211
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-] inertní plyny voda neutrální kapaliny
teplota média	-20 ... 150 °C
průtok Kv	9.4 m <sup>3</sup> /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	mosaz poniklováno
informace o materiálu tělesa	2.0402 CW617N
materiál těsnění	HNBR PTFE
materiál koule	mosaz tvrdě chromováno
informace o materiálu koule	2.0401 CW614N
materiál hřídele	mosaz
informace o materiálu hřídele	2.0401 CW614N
hmotnost výrobku	500 g
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi