

kulový kohout VAPB-4-F-63-F10-CR

č. dílu: 534321

FESTO

odolné korozi a kyselinám.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládání	mechanick.
princip těsnění	měkký
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp4
připojovací obrazec příruby	F10
vnitřní průměr	100 mm
jmenovitá světlost DN	100
jmenovitý tlak pro armaturu	63
ovládací moment	95 Nm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-] inertní plyny voda neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 180 °C
průtok Kv	1,414 m ³ /h
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4408
informace o materiálu těsnění	FPM PTFE
informace o materiálu koule	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
informace o materiálu hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
hmotnost výrobku	22,300 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	3