


nástavba s koncovými spínači DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

č. dílu: 534471

FESTO

pro kyvné pohony s montážním rozhraním dle VDI/VDE 3845.
Vhodné pro všechny kyvné pohony DAPS a pro pohony DRD/DRE velikosti 4 až 225. Pro kyvné pohony DRD/DRE velikost 1 až 2 resp. 375 až 880 je možná montáž jen prostřednictvím adaptéru DAPZ-SBZ-...



katalogový list

parametr	hodnota
přípustný průměr kabelu	8 ... 13 mm
podle normy	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
konstrukční tvar	kruhový
montážní poloha	libovol.
odolnost zkratu	pulzující
funkce spínaného prvku	spínač
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
princip měření	indukční
indikace polohy sepnutí	ano
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
izolační napětí	50 V
max. výstupní proud	200 mA
spínaný výstup	PNP
napěťová pevnost	0.8 kV
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 70 °C
elektrické připojení	šroubovací svorka lze nasadit (plug-in)
šroubení pro kabel	M20x1,5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	EPDM
informace o materiálu krytu tělesa	PC
informace o materiálu patice tělesa	PA
informace o materiálu konzoly	PA