


nástavba s koncovými spínači DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

č. dílu: 534472

FESTO

pro kyvné pohony s montážním rozhraním dle VDI/VDE 3845.
Vhodné pro všechny kyvné pohony DAPS a pro pohony DRD/DRE velikosti 4 až 225. Pro kyvné pohony DRD/DRE velikost 1 až 2 resp. 375 až 880 je možná montáž jen prostřednictvím adaptéru DAPZ-SBZ-...



katalogový list

parametr	hodnota
přípustný průměr kabelu	8 ... 13 mm
podle normy	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
konstrukční tvar	kruhový
montážní poloha	libovol.
odolnost zkratu	ano
funkce spínaného prvku	vypínač
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
princip měření	indukční
indikace polohy sepnutí	ne
izolační napětí	25 V
jmenovité provozní napětí DC	8 V
spínaný výstup	NAMUR
napěťová pevnost	0.5 kV
stupeň znečištění	3
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	EEx ia IIC T6
Ex - teplota okolí	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
certifikát vydavatele	TÜV 99 ATEX 1479 X
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
třída odolnosti korozi KBK	2
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 70 °C
tlumený spínací proud	≤ 1 mA
netlumený spínací proud	≥ 3 mA
elektrické připojení	šroubovací svorka lze nasadit (plug-in)
šroubení pro kabel	M20x1,5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	EPDM
informace o materiálu krytu tělesa	PA
informace o materiálu patice tělesa	PA
informace o materiálu konzoly	PA