

# Konektor FBS-RJ45-8-GS

Číslo dílu: 534494

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	33 mm
Výška	41 mm
Délka	20 mm
Hmotnost výrobku	15 g
Specifikace kabelu, ethernet	typ: CAT.5 Průměr jednotlivých vodičů: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 tenkých vodičů
Ochrana před přímým a nepřímým dotekem	PELV
Přípustný průměr kabelu	4 mm...5.4 mm
Stupeň krytí	IP65 IP67 podle IEC 60529
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 % bez kondenzace
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál šroubů	ocel
Materiál těsnění	NBR