


připojovací blok CPX-AB-2-M12-RK-IB

č. dílu: 534505
výběhový výrobek

FESTO

[lze použít jen ve spojení s CPX-FB6.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2027. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



katalogový list

parametr	hodnota
protokol	Interbus
rozměry B x L x H	48 mm x 85 mm x 24 mm
hmotnost výrobku	140 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
ochrana před přímým a nepřímým dotekem	malé funkční napětí s bezpečným odpojováním (PELV)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA
síťová sběrnice	2xM12x1, kódování B