



zásobník na stlačený vzduch CRVZS-20

č. dílu: 534845

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
objem	20 l
montážní poloha	odpouštění kondenzátu směrem dolů
odpovídá normě	AD 2000-prospekt
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 1.6 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 16 bar -13.78 ... 232 psi
povolení	TÜV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	předpis UK pro tlaková zařízení
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:] dusík
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 100 °C
okolní teplota	-10 ... 100 °C
max. utahovací moment přípojovacího závitu	130 Nm
max. utahovací moment pro odpouštěč kondenzátu	27 Nm
hmotnost výrobku	10,208 g
typ upevnění	průchozí dírou
přípojení odpouštění kondenzátu	G3/8
přípojení pneumatiky	G1
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál zásobníku na stlačený vzduch	vysoce legovaná nerezová ocel