


# ventil s pomalým náběhem tlaku MS12N-DL

č. dílu: 535038

FESTO

se závitem NPT



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
funkce odvětrání	lze škrtit
typ ovládání	pneumatický
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	žádný
konstrukce	pístové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	přímo
napájení řídicím tlakem	vnitřní
směr proudění	nelze obrátit
funkce ventilu	2/2
provozní tlak	2 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok	25,000 ... 42,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	3,600 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek