

filtr MS4N-LF-1/8-EUV

č. dílu: 535674

FESTO

filtr 40 µm, nádobka z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu, směr proudění zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	slinutý filtr s odstředivým odlučovačem
max. množství kondenzátu	25 ml
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
provozní tlak	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,100 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	349 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	1/8 NPT
připojení pneumatiky 2	1/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
materiál těsnění	NBR
materiál filtru	PE
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tvárění
materiál průhledového okénka	PA
materiál oddělovacího talíře	POM