


filtry s aktivním uhlím

MS4-LFX-1/4-U-Z

č. dílu: 535783

FESTO

Kovová nádoba, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	filtr s aktivním uhlím
ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
provozní tlak	0 ... 14 bar
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	360 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
teplota média	5 ... 30 °C
zbytkový obsah oleje	0.003 mg/m ³
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	350 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu filtru	aktivní uhlí
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádoby	hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu hledítka	PA