


maznice MS4-LOE-1/8-U

č. dílu: 535791

FESTO

Kovová nádobka, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	standardní proporcionální maznice
max. plnicí množství oleje	36 cm ³
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
provozní tlak	1 ... 12 bar
minimální průtok pro funkci mazání	40 l/min
normální jmenovitý průtok	1,100 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
viskozita oleje	ISO VG 32
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	354 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu hledítka	PA