

ventilový terminál CPA14-ASI-VI

č. dílu: 535848

FESTO

rozteč 14 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

parametr	hodnota
funkce ventilu	2x3/2 monostabilní, v klidu otevř./uzavř. 2x3/2 monostabilní, v klidu uzavř. 2x3/2 monostabilní, v klidu otevř. 5/2 monostabilní 5/2 impulsní 5/3 ve stř. pol. pod tlakem 5/3 ve stř. poloze odvětr. 5/3 ve stř. pol. uzavř.
normální jmenovitý průtok	600 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
elektrické řízení	AS-Interface
max. počet ventilových pozic	8
max. počet tlakových zón	4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
stavební šířka	14 mm
stupeň krytí	IP65
rozměr rastru	14 mm
typ ovládání	elektrický
typ terminálu	12
konstrukce	pístové šoupě
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
konstrukce ventilového terminálu	modulární a rozšiřitelné
indikace polohy sepnutí	LED
řídící tlak	3 ... 8 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-5 ... 50 °C