



# kombinace válce s ventilem DNCV-50- -PPV-A-5/2LAD

č. dílu: 536430

FESTO

s diagnostickým modulem.  
výběhový typ, k dodání do 2010



příklad zobrazení

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	85 ... 500 mm
průměr pístu	50 mm
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	s aretací
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	3 ... 8 bar
rozsah provozního napětí DC	24 V
provozní režim	dvojčinný
parametry cívky	24 V DC: fáze nízkého proudu: 0,5 W, fáze vysokého proudu: 1,23 W
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
povolení	C-Tick
délka tlumení	22 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	990 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	1,178 N
pohybující se hmotnost	538 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	79 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	1,960 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	25 g
elektrické připojení	8 pinů M12x1 konektor kulatý tvar
připojení pneumatiky 1	QS-10
připojení pneumatiky 3	integrováný tlumič hluku
připojení pneumatiky 5	integrováný tlumič hluku
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvářeni eloxovaný
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tvářeni hladce eloxováno
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel