

# jemný filtr MS4N-LFM-1/4-BRM-DA

č. dílu: 536826

FESTO

Filtr 1 µm, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, ruční odpouštění kondenzátu, s indikací tlakové diference, směr proudění zleva doprava.



## katalogový list

parametr	hodnota
řada	MS
velikost	4
konstrukce	filtr z vláken
stupeň filtrace	1 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
provozní tlak	0 ... 14 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	360 l/min
min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	54 l/min
účinnost filtrace	99.99 %
max. množství kondenzátu	19 ml
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m <sup>3</sup>
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	svisle +/- 5°
připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
připojení pneumatiky 2	1/4 NPT
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádobky	PC
materiál těsnění	NBR
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
hmotnost výrobku	190 g