


nejjemnější filtr MS4N-LFM-1/4-ARM-DA-Z

č. dílu: 536832

FESTO

Filtr 0,01 µm, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, ruční odpouštění kondenzátu, s indikací tlakové diference, směr proudění zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	0.01 µm
účinnost filtrace	99.9999 %
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	filtr z vláken
max.množství kondenzátu	19 ml
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace
vstupní tlak 1	0 ... 14 bar
normální jmenovitý průtok	120 l/min
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 1 µm
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	1.7.2 dle DIN ISO 8573-1
teplota média	-10 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m ³
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	190 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 2	NPT1/4-18
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	borsilikátové vlákno
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC