


# nejjemnější filtr MS6N-LFM-1/2-ARV-DA-Z

č. dílu: 536898

FESTO

filtr 0,01 µm, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatické odpouštění kondenzátu, s indikací tlakové diference, směr proudění zprava doleva.



## katalogový list

| parametr                                       | hodnota   |
|--|---|
| řada   | MS  |
| velikost                                       | 6   |
| konstrukce                                     | filtr z vláken  |
| stupeň filtrace                                | 0.01 µm   |
| odpouštění kondenzátu                          | plně automatický  |
| provozní tlak                                  | 2 ... 12 bar  |
| provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>inertní plyny |
| třída čistoty vzduchu na výstupu               | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2]                  |
| max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu | 900 l/min   |
| min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu | 135 l/min   |
| účinnost filtrace                              | 99.9999 %   |
| max. množství kondenzátu                       | 38 cm <sup>3</sup>  |
| ochrana nádobky                                | ochranný koš z plastu   |
| třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                           |
| shoda ohledně LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| bezpečnost vzhledem k potravinám               | viz rozšířené informace o materiálu                           |
| teplota média                                  | -10 ... 60 °C   |
| okolní teplota                                 | -10 ... 60 °C   |
| skladovací teplota                             | -10 ... 60 °C   |
| zbytkový obsah oleje                           | 0.01 mg/m <sup>3</sup>  |
| ukazatel diferenciálního tlaku                 | optická indikace  |
| typ upevnění                                   | instalace vedení<br>příslušenstvím<br>dle volby:              |
| montážní poloha                                | svisle +/- 5°   |
| připojení pneumatiky 1                         | 1/2 NPT   |
| připojení pneumatiky 2                         | 1/2 NPT   |
| materiál tělesa                                | hliníkový tlakový odlitek                                     |
| materiál filtru                                | borsilikátové vlákno  |
| materiál nádobky                               | PC  |
| materiál těsnění                               | NBR   |
| upozornění k materiálu                         | ve shodě s RoHS   |
| hmotnost výrobku                               | 600 g   |